

Технический паспорт

Монтажная коробка в комплекте с двойной розеткой VDE

Артикульный номер: 7408832



Монтажная коробка для лючка GES R2 для монтажа в основании UD GES R2 и в двойных полах.

В комплект входит двойная розетка с защитным контактом (VDE). С помощью подходящего суппорта есть возможность для установки двух телекоммуникационных разъемов (Keystone).



PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	7408832
Тип	MT R2 V
Обозначение 1	Монтажная рамка для GES R2
Обозначение 2	с двойной розеткой VDE
Производитель	OBO
Цвет	черный графит; RAL 9011
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	26,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	3,125 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Монтажная коробка в комплекте с двойной розеткой VDE

Артикульный номер: 7408832



Размеры



Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств	2
Количество разгрузок от натяжения	1
Комплектация	Двойная розетка VDE
Защитная рамка напольного покрытия	нет
Конструкция крышки	круглой формы
Возможность монтажа уплотнения	да
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для полов с влажным типом уборки	нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом	нет
Вид устройства	Шаг раstra M45
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	нет
Монтажная техника	Размер раstra M45
С выемкой напольного покрытия	нет
Диапазон зажима D макс.	50 мм
Диапазон зажима D мин.	25 мм
Возможность разгрузки от усилий натяжения	да