

Технический паспорт

Настенный и опорный кронштейн MWA 12

Артикульный номер: 6424510



Легкий настенный / опорный кронштейн.



CE

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6424510
Тип	MWA 12 51 FS RU
Обозначение 1	Настенный / опорный кронштейн
Обозначение 2	исполнение для малых нагрузок
Производитель	OBO
Размер	B510mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	0 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Настенный и опорный кронштейн MWA 12

Артикульный номер: 6424510



Размеры



Длина	38 мм
Ширина	510 мм
Высота	94 мм
Размер А	38 мм
Размер В	510 мм
Размер Н	94 мм

Технические характеристики

Исполнение	Настенный и опорный кронштейн
Нагрузка (F) кН	1,2 кН
Повышение живучести конструкции	нет
Диаметр отверстия	11 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм