


Технический паспорт

Монтажный уголок 45° FT

Артикульный номер: 6017320



Монтажный уголок 45° вертикальный, для С-образного проволочного лотка и проволочного лотка GR-Magic с высотой боковой стенки 55 мм.
С 2 фиксаторами типа KS 23 35.
Включает соединитель, для создания секций 90°.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6017320
Тип	MW 45 SL 10 FT
Обозначение 1	Монтажный угол 45°
Обозначение 2	для С-образ проволочного лотка
Производитель	OBO
Размер	178x103
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	21 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Монтажный уголок 45° FT

Артикульный номер: 6017320



Размеры



Размер	178 x 103
--------	-----------

Технические характеристики

Нержавеющая сталь, протравленная	нет
-------------------------------------	-----