


Технический паспорт

Монтажный уголок 90°

Артикульный номер: 6016278



Монтажный уголок 90° вертикальный, для С-образного проволочного лотка и проволочного лотка GR-Magic с высотой боковой стенки 55 мм. В каждом случае с 2 фиксаторами типа KS 23/35. Включает соединитель, для создания секций 45°.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6016278
Обозначение 1	Монтажный угол 90°
Обозначение 2	для С-образ проволочного лотка
Производитель	OBO
Размер	170x170
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	27 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Монтажный уголок 90°

Артикульный номер: 6016278



Размеры



Размер

170 x 170

Технические характеристики

Нержавеющая сталь,
протравленная

нет