


Технический паспорт

Монтажный уголок 90°

Артикульный номер: 6017347



Монтажный уголок 90° вертикальный, для С-образного проволочного лотка и проволочного лотка GR-Magic с высотой боковой стенки 55 мм. В каждом случае с 2 фиксаторами типа KS 23/35. Включает соединитель, для создания секций 90°.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6017347
Обозначение 1	Монтажный угол 90°
Обозначение 2	для С-образ проволочного лотка
Производитель	OBO
Размер	170x170
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	24,89 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Монтажный уголок 90°

Артикульный номер: 6017347



Размеры



Размер

170 x 170

Технические характеристики

Нержавеющая сталь,
протравленная

нет