


Технический паспорт

Монтажный уголок 90°

Артикульный номер: 6016308



Монтажный уголок 90° вертикальный, для С-образного проволочного лотка и проволочного лотка GR-Magic с высотой боковой стенки 55 мм. В каждом случае с 2 фиксаторами типа KS 23/35. Включает соединитель, для создания секций 45°.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6016308
Обозначение 1	Монтажный угол 90°
Обозначение 2	для С-образ проволочного лотка
Производитель	OBO
Размер	230x230
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	34,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Монтажный уголок 90°

Артикульный номер: 6016308



Размеры



Размер	230 x 230
--------	-----------

Технические характеристики

Нержавеющая сталь, протравленная	нет
-------------------------------------	-----