


Технический паспорт

Монтажный уголок 90°

Артикульный номер: 6017355



Монтажный уголок 90° вертикальный, для С-образного проволочного лотка и проволочного лотка GR-Magic с высотой боковой стенки 55 мм. В каждом случае с 2 фиксаторами типа KS 23/35. Включает соединитель, для создания секций 90°.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6017355
Тип	MW 90 SL23 FT
Обозначение 1	Монтажный угол 90°
Обозначение 2	для С-образ проволочного лотка
Производитель	OBO
Размер	230x230
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	35,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Монтажный уголок 90°

Артикульный номер: 6017355



Размеры



Размер | 230 x 230

Технические характеристики

Нержавеющая сталь,
протравленная | нет