

# Технический паспорт

## Пустая распределительная коробка из алюминия Mx16-Mx36

Артикульный номер: 2011304



Алюминиевая коробка повышенной прочности для применения в промышленных условиях.

Благодаря своим исключительным механическим и термическим свойствам серия Mx производства OBO выдерживает самые высокие нагрузки в различных областях применения. Это делает ее незаменимой на промышленных объектах, в порту и судостроении, а также в аграрном хозяйстве.

Они защищают компоненты электроустановки от высоких нагрузок. Коробки выдерживают резкие температурные колебания, устойчивы к механическим воздействиям, благодаря чему могут применяться на улице или в тоннелях. Благодаря степени защиты IP66 они хорошо защищены от проникновения пыли и воды.

Алюминиевый корпус с порошковым покрытием (RAL 7001) и поставляется с крышкой, винты из нержавеющей стали, уплотнения и 2 или 4 винтами заземления.

Температура: от -40°C до +125°C.



**AIG** Алюминиевое литьё под давлением

**P** с порошковым покрытием

### Исходные данные

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Артикульный номер           | 2011304                         |
| Тип                         | Mx 060503 SGR                   |
| Обозначение 1               | Алюминиевый корпус, пустой      |
| Производитель               | OBO                             |
| Размер                      | 64x58x34                        |
| Цвет                        | серебристо-серый; RAL 7001      |
| Материал                    | Алюминиевое литьё под давлением |
| Поверхность                 | с порошковым покрытием          |
| Стандарт поверхности        |                                 |
| Минимальная единица продажи | 1                               |
| Единица расхода             | Шт.                             |
| Масса                       | 19,2 кг                         |
| Единица веса                | кг/100 шт.                      |


# Технический паспорт

Пустая распределительная коробка из алюминия  
Мх16-Мх36


Артикульный номер: 2011304



## Размеры



|        |       |
|--------|-------|
| Длина  | 64 мм |
| Ширина | 58 мм |
| Высота | 34 мм |



## Технические характеристики

|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Возможность добавления                                             | да                  |
| Конструкция крышки распределительного щитка для малоамперных цепей | Закрытый            |
| Крепление крышки                                                   | Привинчен           |
| Форма                                                              | прямоугольной формы |
| Подходит для наружного применения                                  | да                  |
| Подходит для молниезащиты                                          | нет                 |
| Внутренние размеры на просвет                                      | 56.5x50.5x31.5 мм   |
| С крышкой                                                          | да                  |
| С монтажной пластиной                                              | нет                 |
| Вид защиты                                                         | IP66                |
| Диапазон рабочих температур макс.                                  | 125 C               |
| Диапазон рабочих температур мин.                                   | -40 C               |
| Стойкий к атмосферным воздействиям                                 | да                  |