

Технический паспорт

Анкерный болт

Артикульный номер: 3498390



Анкерный гвоздь N-K применяется для универсального крепления не несущих систем в бетоне с трещинами и без трещин.

Для монтажа анкерного гвоздя достаточно забить его в просверленное отверстие. При воздействии нагрузки анкерный гвоздь автоматически раскрывается и надежно фиксируется в просверленном отверстии. Европейский технический допуск ETA-11/0240: время сопротивления огню при пожаре соответствует R 120.



St

Сталь

G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3498390
Тип	N-K 6-5-10/44
Обозначение 1	Анкерный болт N-K
Обозначение 2	со шляпкой
Производитель	OBO
Размер	6x44mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,135 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Анкерный болт

Артикульный номер: 3498390



Размеры



Длина	44 мм
Размер d мин.	13 мм
Размер L	44 мм

Технические характеристики

Исполнение	Удар
Крепёжное приспособление	Прочее
Глубина отверстия	40 мм
Диаметр отверстия, мин.	6 мм
Сила зажима	5 мм
Самонарезающий	нет
Имеются разрешения	да
Подходит для строительного материала	бетон
Вид монтажа дюбелей, анкеров	Сквозной монтаж
Диапазон зажима макс.	10 мм
Диапазон зажима мин.	5 мм