

Технический паспорт

Анкерный гвоздь N с резьбой, А5

Артикульный номер: 3498398



Анкерный болт N применяется для универсального крепления не несущих конструкций в растянутом или сжатом бетоне, он обеспечивает прочную фиксацию при простом монтаже.

Для монтажа анкерного болта достаточно установить его в просверленное отверстие. Закручивать анкерный болт при этом не требуется. При воздействии нагрузки анкерный болт автоматически раскрывается и надежно фиксируется в просверленном отверстии.
Европейский технический допуск ETA-11/0240: время сопротивления огню при пожаре соответствует R 120.



A5 Нержавеющая сталь

Исходные данные

Артикульный номер	3498398
Тип	N 6-5/49 HCR
Обозначение 1	Анкерный болт N
Обозначение 2	с резьбой M6
Производитель	OBO
Размер	6x49mm
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	1,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Анкерный гвоздь N с резьбой, A5

Артикульный номер: 3498398



Размеры



Длина	49 мм
Размер L	49 мм

Технические характеристики

Исполнение	Удар
Крепёжное приспособление	Прочее
Глубина отверстия	40 мм
Диаметр отверстия, мин.	6 мм
Резьба	M6
Метрическая резьба	6
Сила зажима	5 мм
Самонарезающий	нет
Имеются разрешения	да
Подходит для строительного материала	бетон
Вид монтажа дюбелей, анкеров	Сквозной монтаж