

Технический паспорт

Фиксатор крышки ОК-К 45

Артикульный номер: 6116116



Фиксатор крышки для прокладки кабелей в коробе Rapid 45, позволяет увеличить жесткость кабельного короба Rapid 45.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	6116116
Тип	ОК-К 45
Обозначение 1	Верхняя клемма
Обозначение 2	Rapid 45
Производитель	OBO
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	0,49 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,027 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Фиксатор крышки ОК-К 45

Артикульный номер: 6116116



Размеры

Длина	15 мм
Ширина	50 мм
Высота	18,4 мм



Технические характеристики

Потолочный монтаж	нет
С выравниванием потенциалов	нет
Ширина верхних крышек	45 мм
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK08
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C