


Технический паспорт

Комплект для ответвления кабельного канала налево,
высота 40 - 150 мм

Артикульный номер: 7423950



Комплект для ответвления кабельного канала под прямым углом налево. Со всеми деталями, необходимыми для монтажа. Подходит для кабельных каналов ОКА-G и ОКА-W.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7423950
Обозначение 1	Т-образная секция, левая
Обозначение 2	для каб. каналов ОКА-G и ОКА-W
Производитель	OBO
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	49,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Комплект для ответвления кабельного канала налево,
высота 40 - 150 мм

Артикульный номер: 7423950



Размеры



Длина	260 мм
Ширина	200 мм

Технические характеристики

Крышка с монтажным отверстием	нет
Плита настила	нет
Крепление крышки с фиксацией	нет
Возможность монтажа уплотнения	нет
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Отсоединяемая крышка	нет
Функция	Ответвление
Подходит для компенсационного зазора	нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	нет
Высота канала макс.	150 мм
Высота канала мин.	40 мм
Минимальная высота стяжки	40
С отверстием для подключения	нет
С выравниванием потенциалов	нет
С перегородкой	нет
С выступающей частью	да
Диапазон регулирования макс.	110 мм
Диапазон регулирования мин.	0 мм
Съемная крышка	нет