


# Технический паспорт

Комплект для ответвления кабельного канала направо,  
высота 40 - 150 мм

Артикульный номер: 7423972



Комплект для ответвления кабельного канала под прямым углом направо.  
Со всеми деталями, необходимыми для монтажа. Подходит для кабельных  
каналов ОКА-G и ОКА-W.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

## Исходные данные

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Артикульный номер           | 7423972                        |
| Обозначение 1               | Т-образная секция, правая      |
| Обозначение 2               | для каб. каналов ОКА-G и ОКА-W |
| Производитель               | OBO                            |
| Материал                    | Сталь                          |
| Поверхность                 | оцинкован конвейерным методом  |
| Стандарт поверхности        | DIN EN 10346                   |
| Минимальная единица продажи | 1                              |
| Единица расхода             | Шт.                            |
| Масса                       | 62,8 кг                        |
| Единица веса                | кг/100 шт.                     |


# Технический паспорт

Комплект для ответвления кабельного канала направо,  
высота 40 - 150 мм

Артикульный номер: 7423972



## Размеры



|        |        |
|--------|--------|
| Длина  | 360 мм |
| Ширина | 300 мм |

## Технические характеристики

|                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Крышка с монтажным отверстием                                                 | нет         |
| Плита настила                                                                 | нет         |
| Крепление крышки с фиксацией                                                  | нет         |
| Возможность монтажа уплотнения                                                | нет         |
| Монтажное отверстие для напольного бокса                                      | нет         |
| Отсоединяемая крышка                                                          | нет         |
| Функция                                                                       | Ответвление |
| Подходит для компенсационного зазора                                          | нет         |
| Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой | нет         |
| Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой | нет         |
| Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки                     | нет         |
| Высота канала макс.                                                           | 150 мм      |
| Высота канала мин.                                                            | 40 мм       |
| Минимальная высота стяжки                                                     | 40          |
| С отверстием для подключения                                                  | нет         |
| С выравниванием потенциалов                                                   | нет         |
| С перегородкой                                                                | нет         |
| С выступающей частью                                                          | да          |
| Диапазон регулирования макс.                                                  | 110 мм      |
| Диапазон регулирования мин.                                                   | 0 мм        |
| Съемная крышка                                                                | нет         |