
Технический паспорт

Секция кабельного канала глухая, с фиксатором, высота 40-140 мм
Артикульный номер: 7424044



Готовый к монтажу сегмент кабельного канала, устанавливаемый заподлицо со стяжкой, для прокладки кабеля, состоящий из 3 системных крышек, двух боковых профилей с прикрепленной гибкой боковой стенкой из металлической сетки, профилей для стыковки с напольным покрытием H = 3 мм. Для сухих помещений с напольными покрытиями с сухим типом уборки. С соответствующими системными принадлежностями подходит также для полов с влажным типом уборки. В комплект входят 6 регулируемых по высоте крепежных уголков, 6 анкеров бесшовного пола и 3 уплотнения крышки (для каналов шириной 200, 300 и 400 мм) или 6 уплотнений крышки (для каналов шириной 500 и 600 мм). Необходимые нивелирующие элементы (следует учитывать высоту нивелирования) для опоры крышки 500 и 600 не входят в комплект поставки, они заказываются отдельно. Крышки канала до номинальной ширины 400 включительно предварительно смонтированы с фиксирующими пружинами.


St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7424044
Тип	OKA-G40040140R
Обозначение 1	Канал для прокладки кабеля
Обозначение 2	глухой, с фиксацией
Производитель	OBO
Размер	2400x400x140
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	2,4
Единица расхода	Метр
Масса	1484,2 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	70,8592 кг CO2e / 1 Метр

Размеры



Длина	2 400 мм
Ширина	400 мм

Технический паспорт

Секция кабельного канала глухая, с фиксатором, высота 40-140 мм

Артикульный номер: 7424044

Технические характеристики

Крышка с монтажным отверстием	нет
Крышки	3
Вид крепления монтажной системы	Пол
Плита настила	нет
Уборка пола	влажный
Крепление крышки с фиксацией	да
Возможность монтажа уплотнения	да
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Отсоединяемая крышка	да
Подходит для компенсационного зазора	нет
Боковые стенки из металлоткани	да
Высота канала макс.	140 мм
Высота канала мин.	40 мм
Прочность материала крышки	4
Минимальная высота стяжки	40
С отверстием для подключения	нет
С выравниванием потенциалов	нет
С перегородкой	нет
С выступающей частью	да
Монтажное отверстие	без
Диапазон регулирования макс.	140 мм
Диапазон регулирования мин.	40 мм
Съемная крышка	да
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да