


Технический паспорт

Комплект для ответвления кабельного канала (Т-образного и крестообразного)
Артикульный номер: 7424821



Комплект для Т-образного или крестообразного ответвления кабельного канала. Для крестообразного ответвления необходимо 2 комплекта. Со всеми деталями, необходимыми для монтажа. Подходит для кабельных каналов ОКА-G и ОКА-W.



Zn

Литье из цинкового сплава под давлением

Исходные данные

Артикульный номер	7424821
Тип	ОКА FB2 TX
Обозначение 1	Т-образ./крест. ответвление
Обозначение 2	для каб. каналов ОКА-G и ОКА-W
Производитель	ОВО
Материал	Литье из цинкового сплава под давлением
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	24,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0539 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Комплект для ответвления кабельного канала (Т-образного и крестообразного)

Артикульный номер: 7424821



Размеры



Длина	87 мм
Ширина	87 мм
Высота	36 мм

Технические характеристики

Крышка с монтажным отверстием	нет
Плита настила	нет
Крепление крышки с фиксацией	нет
Возможность монтажа уплотнения	нет
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Отсоединяемая крышка	нет
Функция	Ответвление
Подходит для компенсационного зазора	нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	нет
Минимальная высота стяжки	40
С отверстием для подключения	нет
С выравниванием потенциалов	нет
С перегородкой	нет
С выступающей частью	да
Диапазон регулирования мин.	0 мм
Съемная крышка	нет