


Технический паспорт

Уплотнитель крышки

Артикульный номер: 7403845



Применяется для уплотнения стыков крышки.




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7403845
Тип	OKB DSD 250
Обозначение 1	Уплотнитель крышки
Обозначение 2	для кабельных каналов ОКВ
Производитель	OBO
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	14,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,5419 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Технический паспорт

Уплотнитель крышки

Артикульный номер: 7403845



Технические характеристики

Крышка с монтажным отверстием	нет
Вид аксессуаров	Уплотнитель для монтажного основания под заливку в бетон
Плита настила	нет
Уборка пола	сухой
Крепление крышки с фиксацией	нет
Возможность монтажа уплотнения	нет
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Отсоединяемая крышка	нет
Подходит для компенсационного зазора	нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	нет
Боковые стенки из металлоткани	нет
Минимальная высота стяжки	85
С отверстием для подключения	нет
С выравниванием потенциалов	нет
С перегородкой	нет
С выступающей частью	нет
Монтажное отверстие	без
Диапазон регулирования мин.	0 мм
Съемная крышка	нет
Крепление перегородки_удалить	stecken
Аксессуары	да
Запасная деталь	да
Крепление перегородки	вставить