


Технический паспорт

Внутренний угол, без регулируемых опор

Артикульный номер: 7403826



Внутренний угол, состоит из основания кабельного канала, двух крышек и регулируемых по высоте боковых профилей. Щеточная планка, предусмотренная для вывода кабеля, расположена с боковой стороны. В комплект входит уплотнитель для крышки и соединитель; для регулирования высоты необходимо пять регулируемых опор.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

| | |
|--|--------------------------------------|
| Артикульный номер | 7403826 |
| Тип | OKB IE 25085 ON |
| Обозначение 1 | Внутренний угол |
| Обозначение 2 | Со щеточной планкой |
| Производитель | OBO |
| Размер | 421x421x87 |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности | DIN EN 10346 |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 850 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 41,7211 кг CO ₂ e / 1 Шт. |


Технический паспорт

Внутренний угол, без регулируемых опор

Артикульный номер: 7403826



Размеры



| | |
|----------|--------|
| Длина | 421 мм |
| Ширина | 250 мм |
| Высота | 93 мм |
| Размер h | 93 мм |

Технические характеристики

| | |
|---|-----------------|
| Крышка с монтажным отверстием | нет |
| Плита настила | да |
| Уборка пола | сухой |
| Крепление крышки с фиксацией | нет |
| Возможность монтажа уплотнения | нет |
| Монтажное отверстие для напольного бокса | нет |
| Отсоединяемая крышка | да |
| Функция | Внутренний угол |
| Подходит для компенсационного зазора | нет |
| Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой | нет |
| Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой | да |
| Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки | нет |
| Минимальная высота стяжки | 93 |
| С отверстием для подключения | нет |
| С выравниванием потенциалов | нет |
| С перегородкой | нет |
| С выступающей частью | да |
| Диапазон регулирования мин. | 0 мм |
| Съемная крышка | да |
| Крепление перегородки_удалить | stecken |
| Крепление перегородки | вставить |