

Технический паспорт

Держатель

Артикульный номер: 7403850



Держатель для монтажной коробки или модульной рамки, устанавливается в основание кабельного канала.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7403850
Тип	ОКВ IT
Обозначение 1	Монтажная рамка
Обозначение 2	Для кабельного канала ОКВ
Производитель	OBO
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	5,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2678 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Держатель

Артикульный номер: 7403850



Размеры



Длина	25 мм
Ширина	25 мм
Высота	60 мм

Технические характеристики

Крышка с монтажным отверстием	нет
Вид аксессуаров	Прочее
Плита настила	нет
Уборка пола	сухой
Крепление крышки с фиксацией	нет
Возможность монтажа уплотнения	нет
Отсоединяемая крышка	нет
Подходит для компенсационного зазора	нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	нет
Минимальная высота стяжки	85
С отверстием для подключения	нет
С выравниванием потенциалов	нет
С выступающей частью	да
Диапазон регулирования мин.	0 мм
Съемная крышка	да