

# Технический паспорт

Т-образная секция, без регулируемых опор

Артикульный номер: 7403836



Т-образная секция для ввода кабеля в канал со стороны щеточной планки; состоит из основания канала, двух крышек и регулируемых по высоте боковых профилей. Щеточная планка, предусмотренная для вывода кабеля, расположена с боковой стороны. В комплект входят два уплотнителя крышки и два соединителя; для регулирования высоты необходимо шесть регулируемых опор.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

## Исходные данные

Артикульный номер	7403836
Тип	OKB TS 25085 ON
Обозначение 1	Т-образная секция
Обозначение 2	Со щеточной планкой
Производитель	OBO
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1850 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	78,5261 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Т-образная секция, без регулируемых опор

Артикульный номер: 7403836



## Размеры



Длина	1 000 мм
Ширина	250 мм
Высота	93 мм
Размер h	85 мм

# Технический паспорт

T-образная секция, без регулируемых опор

Артикульный номер: 7403836



## Технические характеристики

Крышка с монтажным отверстием	нет
Плита настила	да
Уборка пола	сухой
Крепление крышки с фиксацией	нет
Возможность монтажа уплотнения	нет
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Отсоединяемая крышка	да
Функция	Ответвление
Подходит для компенсационного зазора	нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	нет
Минимальная высота стяжки	93
С отверстием для подключения	нет
С выравниванием потенциалов	нет
С перегородкой	нет
С выступающей частью	да
Диапазон регулирования мин.	0 мм
Съемная крышка	да
Крепление перегородки_удалить	stecken
Крепление перегородки	вставить