

Технический паспорт

Монтажная секция для прокладки через стену

Артикульный номер: 7403890



Секция кабельного канала для прокладки трассы через стену, состоит из основания канала длиной 250 мм с глухой крышкой. В комплект входит уплотнитель для крышки и соединитель.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7403890
Тип	OKB WD 25085
Обозначение 1	Монт. секция д/ввода ч/з стену
Обозначение 2	с глухой крышкой
Производитель	OBO
Размер	250x300x85
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	420 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	15,5351 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Монтажная секция для прокладки через стену

Артикульный номер: 7403890



Размеры



Длина	300 мм
Ширина	250 мм
Высота	93 мм
Размер h	85 мм

Технические характеристики

Крышка с монтажным отверстием	нет
Вид аксессуаров	Прочее
Плита настила	да
Уборка пола	сухой
Крепление крышки с фиксацией	нет
Возможность монтажа уплотнения	нет
Отсоединяемая крышка	да
Подходит для компенсационного зазора	нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	нет
Минимальная высота стяжки	93
С отверстием для подключения	нет
С выравниванием потенциалов	нет
С выступающей частью	да
Диапазон регулирования мин.	0 мм
Съемная крышка	да