

# Технический паспорт

## Перфорированная лента

Артикульный номер: 1465600



Поставляется в бухтах




**St** Сталь

**BK** без обработки

### Исходные данные

Артикульный номер	1465600
Тип	OSR 20x1.5 BK
Обозначение 1	Перфорированная лента
Обозначение 2	в кольцах
Производитель	OBO
Размер	20x1,5mm
Материал	Сталь
Поверхность	Без обработки поверхности
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	200
Единица расхода	Метр
Масса	18 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,4441 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр

### Размеры



Размер | 20 x 1,5

### Технические характеристики

Размер отверстий в рулоне | 5,5 x 40 мм

200