

Технический паспорт

Перфорированная лента

Артикульный номер: 1465767



Перфорированная лента с продолговатыми отверстиями, в полосах.



St

Сталь


FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	1465767
Тип	OSS 20x3 3M FT
Обозначение 1	Перфорированная лента
Обозначение 2	в стержнях
Производитель	OBO
Размер	20x3x3000mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	60
Единица расхода	Метр
Масса	35 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	1,0314 кг COe / 1 Метр

Размеры



Размер	20 x 3
Длина	3 000 мм
Размер b	20 мм
Размер d	6,5 мм
Размер e	40 мм
Размер t	3 мм

Технические характеристики

Размер отверстий в связке	6,5 x 40 мм
	60