

# Технический паспорт

## Перфорированная лента

Артикульный номер: 1465805



Перфорированная лента с продолговатыми отверстиями, в полосах.



CE


St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	1465805
Тип	OSS 30x3 3M FT
Обозначение 1	Перфорированная лента
Обозначение 2	в стержнях
Производитель	ОВО
Размер	30x3x3000mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	30
Единица расхода	Метр
Масса	53,6 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	1,5303 кг CO2e / 1 Метр

### Размеры



Размер	30 x 3
Длина	3 000 мм
Размер b	30 мм
Размер d	8,5 мм
Размер e	70 мм
Размер t	3 мм

### Технические характеристики

Размер отверстий в связке	8,5 x 70 мм 30
------------------------------	-------------------