

Технический паспорт

Перфорированная лента

Артикульный номер: 1465821



Перфорированная лента с продолговатыми отверстиями, в полосах.



St

Сталь


FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	1465821
Тип	OSS 40x4 3M FT
Обозначение 1	Перфорированная лента
Обозначение 2	в стержнях
Производитель	OBO
Размер	40x4x3000mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	30
Единица расхода	Метр
Масса	101 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	2,6341 кг COe / 1 Метр

Размеры



Размер	40 x 4
Длина	3 000 мм
Размер b	40 мм
Размер d	8,5 мм
Размер e	70 мм
Размер t	4 мм

Технические характеристики

Размер отверстий в связке	8,5 x 70 мм
	30