


# Технический паспорт

Верхняя клемма для каналов WDKH, ширина канала 150 мм

Артикульный номер: 6176131



Верхняя клемма применяется для более простой прокладки кабелей в коробе при монтаже электроустановочных изделий WDKH. Фиксатор крышки передвигается по всей длине короба. Фиксатор крышки защелкивается с одной стороны и ставится вперед. Таким образом получается отверстие 30°, это позволяет легко укладывать провода.




Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

## Исходные данные

Артикульный номер	6176131
Тип	ОТК Н150
Обозначение 1	Верхняя клемма
Обозначение 2	без содержания галогенов
Производитель	OBO
Размер	116x29
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	2,05 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,1497 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

## Размеры



Длина	36 мм
Ширина	136,2 мм
Высота	10,5 мм
Размер a	136,2 мм
Размер b	36 мм

# Технический паспорт

Верхняя клемма для каналов WDKH, ширина канала  
150 мм

Артикульный номер: 6176131



## Технические характеристики

Вид крепления	С фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	да
С выравниванием потенциалов	нет
Ширина верхних крышек	150 мм
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK07
самогасящийся	да
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C