


# Технический паспорт

Верхняя клемма для каналов WDKH, ширина канала  
60 мм

Артикульный номер: 6176122



Верхняя клемма применяется для более простой прокладки кабелей в коробе при монтаже электроустановочных изделий WDKH.



Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

## Исходные данные

Артикульный номер	6176122
Тип	ОТК Н60
Обозначение 1	Верхняя клемма
Обозначение 2	без содержания галогенов
Производитель	OBO
Размер	49x29
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	0,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0362 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Верхняя клемма для каналов WDKH, ширина канала  
60 мм

Артикульный номер: 6176122



## Размеры



Длина	24,8 мм
Ширина	48,8 мм
Высота	10 мм
Размер a	48,8 мм
Размер b	24,8 мм

## Технические характеристики

Вид крепления	С фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	да
С выравниванием потенциалов	нет
Ширина верхних крышек	60 мм
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности самогасящийся	IK07
Диапазон рабочих температур макс.	нет
Диапазон рабочих температур мин.	90 C
	-5 C