


Технический паспорт

Верхняя клемма для каналов WDKH, ширина канала
90 мм

Артикульный номер: 6176125



Верхняя клемма применяется для более простой прокладки кабелей в коробе при монтаже электроустановочных изделий WDKH.



Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные

Артикульный номер	6176125
Тип	ОТК Н90
Обозначение 1	Верхняя клемма
Обозначение 2	без содержания галогенов
Производитель	OBO
Размер	75,5x29
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	0,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0689 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Верхняя клемма для каналов WDKH, ширина канала
90 мм

Артикульный номер: 6176125



Размеры



Длина	28,8 мм
Ширина	75,7 мм
Высота	10,5 мм
Размер a	75,7 мм
Размер b	28,8 мм

Технические характеристики

Вид крепления	С фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	да
С выравниванием потенциалов	нет
Ширина верхних крышек	90 мм
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности самогасящийся	нет
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C