

Технический паспорт

Электропитание для PDP-OS, 5 В

Артикульный номер: 5080452



Блок питания для съемного устройства защиты телекоммуникационного провода PDP-OS с оптической сигнализацией и телесигнализацией.

- Питание макс. 25 PDP-OS
- Подходит для установки на монтажные шины
- С оптической сигнализацией и возможностью телесигнализации

Применение: универсальная защита от молний и перенапряжения для оборудования передачи данных в контрольно-измерительных приборах и технике автоматического управления.



Исходные данные

Артикульный номер	5080452
Тип	PDP-PS
Обозначение 1	Штекерное защитное устройство
Обозначение 2	источник питания
Производитель	OBO
Размер	5V
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	5,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,297 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Электропитание для PDP-OS, 5 В

Артикульный номер: 5080452




Размеры



Длина	75 мм
Ширина	13 мм
Высота	98 мм

Технические характеристики



Сечение гибкого соединительного кабеля макс.	1,5 мм ²
Сечение гибкого соединительного кабеля мин.	0,14 мм ²
Сечение многожильного соединительного кабеля макс.	2,5 мм ²
Сечение многожильного соединительного кабеля мин.	0,14 мм ²
Сечение жесткого соединительного кабеля макс.	2,5 мм ²
Сечение жесткого соединительного кабеля мин.	0,14 мм ²
Заземление с помощью:	Соединительный кабель
Контакт связи	да
Монтаж входа / выхода	Винтовые клеммные зажимы
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Подключение экрана	нет
Вид защиты	IP20
Сигнализация на приборе	оптический
Диапазон рабочих температур макс.	80 С
Диапазон рабочих температур мин.	-40 С