


Технический паспорт

Разделительный уголок для настенного монтажа

Артикульный номер: 7215480



Разделительный уголок для прокладки кабеля, для настенного монтажа противопожарного канала PYROLINE® Con D. Крепление с помощью зажимов и огнестойких винтовых анкеров



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7215480
Тип	PLCD-SB0810
Обозначение 1	Разделительный уголок
Обозначение 2	для PLCD D060810/PLCD D090810
Производитель	OBO
Размер	50x76x35
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	6,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2237 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Разделительный уголок для настенного монтажа

Артикульный номер: 7215480



Размеры



Размер A	25 мм
Размер B	76 мм
Размер h	20 мм
Размер H	35 мм

Технические характеристики

Вид крепления	привинчиваемый
Ширина канала, внутренняя	100 мм
Высота канала, внутренняя	80 мм