


Технический паспорт

Разделительная скоба для потолочного монтажа

Артикульный номер: 7215490



Разделительная скоба для прокладки кабеля, применяется для потолочного монтажа противопожарного канала PYROLINE® Con D. Крепление с помощью зажимов и огнестойких винтовых анкеров



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7215490
Тип	PLCD-SC0810
Обозначение 1	Разделительная скоба
Обозначение 2	для PLCD D060810/PLCD D090810
Производитель	OBO
Размер	76x45x35
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	12,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,4016 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Разделительная скоба для потолочного монтажа

Артикульный номер: 7215490



Размеры



Размер A	25 мм
Размер B	50 мм
Размер b	35 мм
Размер h	45 мм
Размер H	76 мм

Технические характеристики

Вид крепления	привинчиваемый
Ширина канала, внутренняя	100 мм
Высота канала, внутренняя	80 мм