


Технический паспорт

Разделительная скоба для потолочного монтажа

Артикульный номер: 7215494



Разделительная скоба для прокладки кабеля, применяется для потолочного монтажа противопожарного канала PYROLINE® Con D. Крепление с помощью зажимов и огнестойких винтовых анкеров



- St** Сталь
- FS** оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7215494
Тип	PLCD-SC1220
Обозначение 1	Разделительная скоба
Обозначение 2	для PLCD D061220/PLCD D091220
Производитель	OBO
Размер	116x80x35
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	22,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,7167 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Разделительная скоба для потолочного монтажа

Артикульный номер: 7215494



Размеры



Размер A	50 мм
Размер B	100 мм
Размер b	60 мм
Размер h	80 мм
Размер H	116 мм

Технические характеристики

Вид крепления	привинчиваемый
Ширина канала, внутренняя	200 мм
Высота канала, внутренняя	120 мм