

Технический паспорт

Зажим proQuick PQ? светло-серый

Артикульный номер: 2147320



Зажим, рассчитанный на высокую нагрузку, для крепления электрических и канализационных труб из пластика и металла, а также для электромонтажной трубы Quick-Pipe. Универсальные возможности крепления на стене, потолке и стальных конструкциях внутри помещения и снаружи. Гибкий диапазон зажима в несколько миллиметров. Монтаж трубы без инструментов. Возможность размещения друг за другом с Ø до 32 мм, зажимом OBO Quick или Multi-Quick. Для изменяемого расстояния и количества зажимов на профильной шине.



PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	2147320
Тип	PQ-40 LGR
Обозначение 1	Зажим proQuick
Производитель	OBO
Размер	39,3-44,5mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	1,65 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Зажим proQuick PQ? светло-серый



Артикульный номер: 2147320

Размеры



Технические характеристики

Подключается в ряд	да
Количество кабелей/труб	1
Вид крепления	отверстие под винт
Разрушающая нагрузка	1,2 кН
Закрытый	да
Не содержит галогенов	да
Со вставкой	нет
Номинальный размер	40-44
Система фиксации	нет
Диаметр трубы/кабеля макс.	44,5 мм
Диаметр трубы/кабеля мин.	39,5 мм
Диапазон зажима D макс.	44,5 мм
Диапазон зажима D мин.	39,5 мм
Устойчив к УФ	да