


# Технический паспорт

## Крышка Т-образного/крестового соединения A2

Артикульный номер: 6042451



Крышка для фасонной детали Т-образного/крестового соединения для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений и снаружи, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки. Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



|    |                                |
|----|--------------------------------|
| A2 | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| 2B | без обработки, дообработанный  |

### Исходные данные

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Артикульный номер           | 6042451                        |
| Тип                         | RAAD 100 A2                    |
| Обозначение 1               | Крышка                         |
| Обозначение 2               | для Т-обр./крест.соединени     |
| Производитель               | OBO                            |
| Размер                      | B100mm                         |
| Материал                    | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| Поверхность                 | без обработки, дообработанный  |
| Стандарт поверхности        |                                |
| Минимальная единица продажи | 1                              |
| Единица расхода             | шт.                            |
| Масса                       | 7 кг                           |
| Единица веса                | кг/100 шт.                     |


# Технический паспорт

## Крышка Т-образного/крестового соединения A2

Артикульный номер: 6042451



### Размеры



|               |         |
|---------------|---------|
| Ширина        | 100 мм  |
| Толщина листа | 0,75 мм |

### Технические характеристики

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Количество шпингалетов                   | 0 Сталь   |
| Вид крепления                            | накладной |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | нет       |
| Подходит для кабельного лотка            | да        |
| Прочность материала                      | 0,75 мм   |
| Нержавеющая сталь, протравленная         | нет       |
| Диапазон рабочих температур макс.        | 120 C     |
| Диапазон рабочих температур мин.         | -20 C     |
| Конструкция для больших расстояний       | нет       |