


Технический паспорт

Крышка Т-образного/крестового соединения A4

Артикулльный номер: 6042471



Крышка для фасонной детали Т-образного/крестового соединения для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений и снаружи, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки. Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



A4	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикулльный номер	6042471
Тип	RAAD 100 A4
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	для Т-обр./крест.соединени
Производитель	OBO
Размер	B100mm
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,6637 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка Т-образного/крестового соединения А4

Артикульный номер: 6042471



Размеры



Ширина	100 мм
Толщина листа	0,75 мм
Размер В	100 мм

Технические характеристики

Количество шпингалетов	0 Сталь
Вид крепления	накладной
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	0,75 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C
Конструкция для больших расстояний	нет