

Технический паспорт

Крышка Т-образного/крестового соединения FS

Артикульный номер: 6042405



Крышка для фасонной детали Т-образного/крестового соединения для защелкиваемых и привинчивающихся кабельных лотков, используемых внутри помещений, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

CE UK
CA

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6042405
Тип	RAAD 200 FS
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	для Т-обр./крест.соединени
Производитель	ОВО
Размер	B200mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	12 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,4597 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка Т-образного/крестового соединения FS

Артикульный номер: 6042405



Размеры



Ширина	200 мм
Толщина листа	0,75 мм
Размер В	200 мм

Технические характеристики

Количество шпингалетов	0
Сталь	Сталь
Вид крепления	накладной
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	0,75 мм
Нержавеющая сталь, проруленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 С
Диапазон рабочих температур мин.	-20 С
Конструкция для больших расстояний	нет