

Технический паспорт

Крышка Т-образного/крестового соединения А4



Артикульный номер: 6042479

Крышка для фасонной детали Т-образного/крестового соединения для защелкиваемых и привинчивающихся кабельных лотков, используемых внутри помещений и снаружи, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки. Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



CE UK
CA

A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6042479
Тип	RAAD 400 A4
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	для Т-обр./крест.соединени
Производитель	ОВО
Размер	B400mm
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	27 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	2,1959 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка Т-образного/крестового соединения А4



Артикульный номер: 6042479

Размеры



Ширина	400 мм
Толщина листа	1 мм
Размер В	400 мм

Технические характеристики

Количество шпингалетов	0
Вид крепления	Сталь накладной
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	1 мм
Нержавеющая сталь, проправленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 С
Диапазон рабочих температур мин.	-20 С
Конструкция для больших расстояний	нет