

# Технический паспорт

## Крышка Т-образного/крестового соединения A4

Артикульный номер: 6042481



Крышка для фасонной детали Т-образного/крестового соединения для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений и снаружи, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки. Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



**A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

|                                                            |                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Артикульный номер                                          | 6042481                                     |
| Тип                                                        | RAAD 500 A4                                 |
| Обозначение 1                                              | Крышка                                      |
| Обозначение 2                                              | для Т-обр./крест.соединени                  |
| Производитель                                              | OBO                                         |
| Размер                                                     | B500mm                                      |
| Цвет                                                       | цвета нержавеющей стали                     |
| Материал                                                   | Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 |
| Поверхность                                                | без обработки, дообработанный               |
| Стандарт поверхности                                       |                                             |
| Минимальная единица продажи                                | 1                                           |
| Единица расхода                                            | Шт.                                         |
| Масса                                                      | 33 кг                                       |
| Единица веса                                               | кг/100 шт.                                  |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 2,4084 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.         |


# Технический паспорт

## Крышка Т-образного/крестового соединения А4

Артикульный номер: 6042481



### Размеры



|               |        |
|---------------|--------|
| Ширина        | 500 мм |
| Толщина листа | 1 мм   |
| Размер В      | 500 мм |

### Технические характеристики

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Количество шпингалетов                      | 0 Сталь   |
| Вид крепления                               | накладной |
| Подходит для кабельных<br>лестничных лотков | нет       |
| Подходит для кабельного лотка               | да        |
| Прочность материала                         | 1 мм      |
| Нержавеющая сталь,<br>протравленная         | нет       |
| Диапазон рабочих температур<br>макс.        | 120 C     |
| Диапазон рабочих температур<br>мин.         | -20 C     |
| Конструкция для больших<br>расстояний       | нет       |