

Технический паспорт

T-образная секция Magic 35 FS

Артикульный номер: 6041020



T-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6041020
Тип	RAAM 310 FS
Обозначение 1	T-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	35x100
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	30,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

T-образная секция Magic 35 FS

Артикульный номер: 6041020



Размеры



Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Высота	35 мм
Высота	1 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	100 мм
Размер R	50 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1,25 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием
Толщина борта	1,25 мм