

# Технический паспорт

Т-образная секция Magic 60 A4

Артикульный номер: 6041296



Т-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.



**A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

**2B** без обработки, дообработанный

## Исходные данные

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Артикульный номер           | 6041296                                     |
| Тип                         | RAAM 630 A4                                 |
| Обозначение 1               | Т-образ./крестовое соединение               |
| Обозначение 2               | с быстрым соединителем                      |
| Производитель               | OBO   |
| Размер                      | 60x300                                      |
| Материал                    | Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 |
| Поверхность                 | без обработки, дообработанный               |
| Стандарт поверхности        |   |
| Минимальная единица продажи | 1   |
| Единица расхода             | Шт.   |
| Масса                       | 62,9 кг                                     |
| Единица веса                | кг/100 шт.                                  |


# Технический паспорт

## T-образная секция Magic 60 A4

Артикульный номер: 6041296



### Размеры



|               |         |
|---------------|---------|
| Ширина        | 300 мм  |
| Высота        | 60 мм   |
| Толщина листа | 1,25 мм |
| Размер B      | 300 мм  |

### Технические характеристики

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Изгиб (угол)                          | 90°                     |
| Конструкция соединителей              | Встроенный соединитель  |
| Повышение живучести конструкции       | да                      |
| Толщина материала пластины дна        | 1,25 мм                 |
| Схема расположения отверстий NATO     | нет                     |
| Изменение направления                 | горизонтальный          |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | нет                     |
| Конструкция для больших расстояний    | нет                     |
| Вид соединителя кабеленесущей системы | Крепление защелкиванием |
| Толщина борта                         | 1,25 мм                 |