

# Технический паспорт

## Т-образная секция Magic 60 A2

### Артикульный номер: 6041284



Т-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.



- A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
- 2B** без обработки, дообработанный

#### Исходные данные

Артикульный номер	6041284
Тип	RAAM 660 A2
Обозначение 1	Т-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	60x600
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	102,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

## T-образная секция Magic 60 A2

Артикульный номер: 6041284



### Размеры



Ширина	600 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	600 мм

### Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1,25 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием
Толщина борта	1,25 мм