


# Технический паспорт

## Т-образное/крестовое соединение 35 FS

Артикульный номер: 6042103



Т-образное/крестовое соединение для создания горизонтального или крестообразного ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 35 мм. Резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек М6. Можно использовать в помещении. Крепежный материал заказывается отдельно.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

|                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Артикульный номер                                          | 6042103                             |
| Тип                                                        | RAA 320 FS                          |
| Обозначение 1                                              | Т-образ./крестовое соединение       |
| Обозначение 2                                              | для кабельного лотка                |
| Производитель                                              | OBO                                 |
| Размер                                                     | 35x200                              |
| Цвет                                                       | цинковый                            |
| Материал                                                   | Сталь                               |
| Поверхность                                                | оцинкован конвейерным методом       |
| Стандарт поверхности                                       | DIN EN 10346                        |
| Минимальная единица продажи                                | 1                                   |
| Единица расхода                                            | Шт.                                 |
| Масса                                                      | 31,6 кг                             |
| Единица веса                                               | кг/100 шт.                          |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 1,1252 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт. |


# Технический паспорт

## Т-образное/крестовое соединение 35 FS

Артикульный номер: 6042103



### Размеры



|               |        |
|---------------|--------|
| Ширина        | 200 мм |
| Высота        | 35 мм  |
| Толщина листа | 0,8 мм |
| Размер B      | 200 мм |
| Размер R      | 50 мм  |

### Технические характеристики

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Ширина ответвления                    | 200 мм                 |
| Конструкция соединителей              | Встроенный соединитель |
| Повышение живучести конструкции       | нет                    |
| Толщина материала пластины дна        | 0,8 мм                 |
| Схема расположения отверстий NATO     | нет                    |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | нет                    |
| Диапазон рабочих температур макс.     | 120 C                  |
| Диапазон рабочих температур мин.      | -20 C                  |
| Конструкция для больших расстояний    | нет                    |
| Вид соединителя кабеленесущей системы | Привинчен              |
| Рекомендованное количество винтов     | 8 Сталь                |
| Толщина борта                         | 1,25 мм                |