


Технический паспорт

T-образное/крестовое соединение

Артикульный номер: 6050354



T-образное/крестовое соединение для горизонтального соединения кабельных лотков для монтажа светильников с высотой боковой стенки 60 мм.
Неразъемная конструкция.



CE

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6050354
Тип	RAA 607.5 LTR FS
Обозначение 1	T-образное/крестов. соединение
Обозначение 2	для лотка для светильников
Производитель	OBO
Размер	60x75
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	24,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,9687 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

T-образное/крестовое соединение

Артикульный номер: 6050354



Размеры

