


# Технический паспорт

## Т-образное/крестовое соединение 60 А4

Артикульный номер: 6042381



Т-образное/крестовое соединение для создания горизонтального или крестообразного ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 60 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек М6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.



**A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

|                                                            |                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Артикульный номер                                          | 6042381                                     |
| Тип                                                        | RAA 650 A4                                  |
| Обозначение 1                                              | Т-образ./крестовое соединение               |
| Обозначение 2                                              | для кабельного лотка                        |
| Производитель                                              | OBO                                         |
| Размер                                                     | 60x500                                      |
| Цвет                                                       | цвета нержавеющей стали                     |
| Материал                                                   | Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 |
| Поверхность                                                | без обработки, дообработанный               |
| Стандарт поверхности                                       |                                             |
| Минимальная единица продажи                                | 1                                           |
| Единица расхода                                            | Шт.                                         |
| Масса                                                      | 78,5 кг                                     |
| Единица веса                                               | кг/100 шт.                                  |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 7,0508 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.         |


# Технический паспорт

## Т-образное/крестовое соединение 60 А4

Артикульный номер: 6042381



### Размеры



|               |        |
|---------------|--------|
| Ширина        | 500 мм |
| Высота        | 60 мм  |
| Толщина листа | 1 мм   |
| Размер В      | 500 мм |

### Технические характеристики

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Ширина ответвления                    | 500 мм                 |
| Конструкция соединителей              | Встроенный соединитель |
| Повышение живучести конструкции       | нет                    |
| Толщина материала пластины дна        | 1 мм                   |
| Схема расположения отверстий NATO     | нет                    |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | нет                    |
| Диапазон рабочих температур макс.     | 120 C                  |
| Диапазон рабочих температур мин.      | -20 C                  |
| Конструкция для больших расстояний    | нет                    |
| Вид соединителя кабеленесущей системы | Привинчен              |
| Рекомендованное количество винтов     | 24 Сталь               |
| Толщина борта                         | 1,25 мм                |