


Технический паспорт

T-образное/крестовое соединение 60 FS

Артикульный номер: 6042123



T-образное/крестовое соединение для создания горизонтального или крестообразного ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 60 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно использовать в помещении. Крепежный материал заказывается отдельно.




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6042123
Тип	RAA 660 FS
Обозначение 1	T-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	60x600
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	89,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Ширина	600 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	1 мм
Размер B	600 мм

Технический паспорт

T-образное/крестовое соединение 60 FS

Артикульный номер: 6042123



Технические характеристики

Ширина ответвления	600 мм
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	на винтах/на зажимах
Рекомендованное количество винтов	16 Сталь
Толщина борта	1,25 мм