

# Технический паспорт

## Крышка угловой секции 90° A2

Артикульный номер: 6036982



Крышка для фасонной детали угловой секции 90° для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений и снаружи, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью предварительно смонтированной задвижки и опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки. Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



|    |                                |
|----|--------------------------------|
| A2 | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| 2B | без обработки, дообработанный  |

### Исходные данные

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Артикульный номер           | 6036982                        |
| Тип                         | RBD 90 600 A2                  |
| Обозначение 1               | Крышка                         |
| Обозначение 2               | для угловой секции 90°         |
| Производитель               | OBO                            |
| Размер                      | B600mm                         |
| Материал                    | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| Поверхность                 | без обработки, дообработанный  |
| Стандарт поверхности        |                                |
| Минимальная единица продажи | 1                              |
| Единица расхода             | Шт.                            |
| Масса                       | 280 кг                         |
| Единица веса                | кг/100 шт.                     |


# Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° A2

Артикульный номер: 6036982



## Размеры



|               |        |
|---------------|--------|
| Ширина        | 600 мм |
| Толщина листа | 1 мм   |

## Технические характеристики

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Изгиб (угол)                             | 90°                 |
| Количество шпингалетов                   | 1 Сталь             |
| Вид крепления                            | Поворотный фиксатор |
| Повышение живучести конструкции          | нет                 |
| Подходит для проволочного лотка          | нет                 |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | нет                 |
| Подходит для кабельного лотка            | да                  |
| Изменение направления                    | горизонтальный      |
| Нержавеющая сталь, протравленная         | нет                 |
| Конец шарнира                            | нет                 |
| Диапазон рабочих температур макс.        | 120 C               |
| Диапазон рабочих температур мин.         | -20 C               |