

# Технический паспорт

## Крышка угловой секции с возможностью регулировки угла DD

Артикульный номер: 6037540



Крышка для фасонной детали угловой секции с возможностью регулировки угла для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений и снаружи, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью предварительно смонтированных задвижек и опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки.



**St** Сталь

**DD** Конвейерное цинкование методом двойного погружения

### Исходные данные

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Артикульный номер           | 6037540                                            |
| Тип                         | RBD W 100 DD                                       |
| Обозначение 1               | Крышка                                             |
| Обозначение 2               | для регулируемой угл.секции                        |
| Производитель               | OBO                                                |
| Размер                      | B100mm                                             |
| Материал                    | Сталь                                              |
| Поверхность                 | Конвейерное цинкование методом двойного погружения |
| Стандарт поверхности        | DIN EN 10346                                       |
| Минимальная единица продажи | 1                                                  |
| Единица расхода             | Шт.                                                |
| Масса                       | 15 кг                                              |
| Единица веса                | кг/100 шт.                                         |


# Технический паспорт

Крышка угловой секции с возможностью регулировки угла DD

Артикульный номер: 6037540



## Размеры



|               |         |
|---------------|---------|
| Ширина        | 100 мм  |
| Толщина листа | 0,75 мм |

## Технические характеристики

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Изгиб (угол)                             | регулируемый        |
| Количество шпингалетов                   | 2 Сталь             |
| Вид крепления                            | Поворотный фиксатор |
| Повышение живучести конструкции          | нет                 |
| Подходит для проволочного лотка          | нет                 |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | нет                 |
| Подходит для кабельного лотка            | да                  |
| Изменение направления                    | горизонтальный      |
| Нержавеющая сталь, протравленная         | нет                 |
| Конец шарнира                            | нет                 |
| Диапазон рабочих температур макс.        | 120 C               |
| Диапазон рабочих температур мин.         | -20 C               |