


# Технический паспорт

## Угловая секция, регулируемая, Magic 60 A4

Артикульный номер: 6040546



Регулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.



**A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Артикульный номер           | 6040546                                     |
| Обозначение 1               | Регулируемая угловая секция                 |
| Обозначение 2               | с быстрым соединителем                      |
| Производитель               | OBO                                         |
| Размер                      | 60x300                                      |
| Материал                    | Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 |
| Поверхность                 | без обработки, дообработанный               |
| Стандарт поверхности        |                                             |
| Минимальная единица продажи | 1                                           |
| Единица расхода             | Шт.                                         |
| Масса                       | 360,2 кг                                    |
| Единица веса                | кг/100 шт.                                  |

### Размеры

|               |         |
|---------------|---------|
| Ширина        | 300 мм  |
| Высота        | 60 мм   |
| Толщина листа | 1,25 мм |
| Размер B      | 300 мм  |
| Размер L      | 640 мм  |

# Технический паспорт

Угловая секция, регулируемая, Magic 60 A4

Артикульный номер: 6040546



## Технические характеристики

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Изгиб (угол)                          | регулируемый            |
| Конструкция соединителей              | Встроенный соединитель  |
| Повышение живучести конструкции       | да                      |
| Монтажное отверстие в основании       | да                      |
| Схема расположения отверстий NATO     | нет                     |
| Изменение направления                 | горизонтальный          |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | нет                     |
| Боковая перфорация                    | да                      |
| Конструкция для больших расстояний    | нет                     |
| Вид соединителя кабеленесущей системы | Крепление защелкиванием |