


# Технический паспорт

## Угловая секция 90° Magic

Артикульный номер: 6041184



Угловая секция 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.



**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Артикульный номер           | 6041184                        |
| Обозначение 1               | Угловая секция 90°             |
| Обозначение 2               | с быстрым соединителем         |
| Производитель               | OBO                            |
| Размер                      | 60x200                         |
| Материал                    | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| Поверхность                 | без обработки, дообработанный  |
| Стандарт поверхности        |                                |
| Минимальная единица продажи | 1                              |
| Единица расхода             | Шт.                            |
| Масса                       | 121,9 кг                       |
| Единица веса                | кг/100 шт.                     |


# Технический паспорт

## Угловая секция 90° Magic

Артикульный номер: 6041184



### Размеры



|               |         |
|---------------|---------|
| Ширина        | 200 мм  |
| Высота        | 60 мм   |
| Толщина листа | 1,25 мм |
| Размер B      | 200 мм  |

### Технические характеристики

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Изгиб (угол)                          | 90°                     |
| Конструкция соединителей              | Встроенный соединитель  |
| Повышение живучести конструкции       | нет                     |
| Монтажное отверстие в основании       | нет                     |
| Схема расположения отверстий NATO     | нет                     |
| Изменение направления                 | горизонтальный          |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | нет                     |
| Боковая перфорация                    | нет                     |
| Конструкция для больших расстояний    | нет                     |
| Вид соединителя кабеленесущей системы | Крепление защелкиванием |