

# Технический паспорт

Угловая секция 45° 60 A2

Артикульный номер: 7133243



Неперфорированная горизонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм. Неperфорированная фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм. Материал крепления заказывается отдельно.




**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

**2B** без обработки, дообработанный

## Исходные данные

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Артикульный номер           | 7133243                        |
| Обозначение 1               | Угловая секция 45°             |
| Обозначение 2               | неперфорир, кругл конструкция  |
| Производитель               | OBO                            |
| Размер                      | 60x500                         |
| Материал                    | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| Поверхность                 | без обработки, дообработанный  |
| Стандарт поверхности        |                                |
| Минимальная единица продажи | 1                              |
| Единица расхода             | Шт.                            |
| Масса                       | 385,9 кг                       |
| Единица веса                | кг/100 шт.                     |

## Размеры



|               |        |
|---------------|--------|
| Ширина        | 500 мм |
| Ширина        | 20 in  |
| Высота        | 60 мм  |
| Высота        | 2 in   |
| Толщина листа | 1,5 мм |
| Размер B      | 500 мм |
| Размер R      | 150 мм |

# Технический паспорт

Угловая секция 45° 60 A2

Артикульный номер: 7133243



## Технические характеристики

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Изгиб (угол)                          | 45°             |
| Конструкция соединителей              | Без соединителя |
| Повышение живучести конструкции       | нет             |
| Монтажное отверстие в основании       | нет             |
| Схема расположения отверстий NATO     | нет             |
| Изменение направления                 | горизонтальный  |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | нет             |
| Боковая перфорация                    | нет             |
| Конструкция для больших расстояний    | нет             |
| Вид соединителя кабеленесущей системы | Привинчен       |