

Технический паспорт

Угловая секция 90° 60 A4

Артикульный номер: 7134292



Неперфорированная горизонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм. Неperфорированная фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм. Материал крепления заказывается отдельно.




A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	7134292
Тип	RBU 90 640 A4
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	неперфорир, кругл конструкция
Производитель	OBO
Размер	60x400
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	465 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Ширина	400 мм
Ширина	16 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1,5 мм
Размер B	400 мм
Размер R	150 мм

Технический паспорт

Угловая секция 90° 60 A4

Артикульный номер: 7134292



Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Изменение направления	горизонтальный
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен